



## Mesa rodante con 3 superficies de carga, Tipo: 2752



### Datos de pedido

Número de pedido	919840 2752
GTIN	4017976021317
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo de acero soldado, estantes de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya apoyados en un bastidor de acero angular, reborde contra caída por rodadura a todo alrededor de 12 mm de altura.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables Ø 125 mm (con inmovilizador) y cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Capacidad de carga superficie de carga centro	80 kg
Ø rueda	125 mm
Material rueda	TPE

Norma	EN 1757-3
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	80 kg
Profundidad	611 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Peso	49 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	200 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga arriba	820 mm
Altura	1040 mm
Anchura	1135 mm
Tipo	2752
Capacidad de carga máxima	300 kg
Altura de superficie de carga centro	510 mm
Tipo de producto	Mesa rodante