

**Carro con manija, Tipo: 2503****Datos de pedido**

Número de pedido	919800 2503
GTIN	4017976025032
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Tubo de acero y acero perfilado soldados, plataforma de tablero de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) y cubiertas de TPE, cubos con rodamientos de ranurados de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Norma	EN 1757-3
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura de superficie de carga	1200 mm

Anchura	1325 mm
Tipo	2503
Altura	990 mm
Altura de superficie de carga	270 mm
Material rueda	TPE
Peso	35 kg
Ø rueda	200 mm
Capacidad de carga	600 kg
Profundidad	809 mm
Profundidad superficie de carga	800 mm
Tipo de producto	Carro con manija