



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2400B



Datos de pedido

Número de pedido	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Plataformas de chapa de acero **a ras** con bastidor.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Material rueda	TPE
Profundidad superficie de carga	500 mm
Anchura	1047 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg

Ø rueda	160 mm
Norma	EN 1757-3
Tipo	2400B
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga arriba	860 mm
Capacidad de carga máxima	500 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Profundidad	509 mm
Peso	45 kg
Altura	860 mm
Altura de superficie de carga abajo	228 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Tipo de producto	Mesa rodante