



## Carro de cuatro paredes, Tipo: 1552



### Datos de pedido

Número de pedido	919877 1552
GTIN	4017976015521
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Carro de cuatro paredes con una pared longitudinal **extraíble**. Plataforma de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Ø rueda	200 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Tipo	1552
Anchura	1180 mm

Material rueda	TPE
Altura de superficie de carga	270 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Altura	990 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Peso	45 kg
Profundidad superficie de carga	700 mm
Profundidad	709 mm
Tipo de producto	Carro de cuatro paredes