



## Carro plegable, Tipo: 3101



### Datos de pedido

Número de pedido	919808 3101
GTIN	4017976031019
Clase de artículo	96F

### Descripción

**Ejecución:**

Bastidor de tubo de acero con manija abatible, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador).

Plataforma de chapa de acero prensada, con revestimiento antideslizante pegado. Cubierta de caucho macizo.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lacado:**

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Ø rueda	125 mm
Profundidad plegado	630 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Anchura plegado	920 mm
Peso	18,5 kg
Tipo	3101
Capacidad de carga máxima	250 kg
Altura plegado	275 mm
Altura de superficie de carga	185 mm
Anchura de superficie de carga	910 mm
Material rueda	Caucho macizo
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	610 mm
Tipo de producto	Carro plegable