

**Garant****Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:  
8/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	60 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 23
Anchura de función L <sub>4</sub>	13,25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	21 mm
Tamaño del mango	8 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 0808D09
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500