

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
10/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	14,25 mm
Tamaño del mango	10 mm
Longitud total L	70 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 1010E09
Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 23
Tamaño de placa	9 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500