

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 8/09mm**Datos de pedido**

Número de pedido	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	8 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Longitud total L	60 mm
Tamaño de placa	9 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 23
Código ISO Soporte	SSSCR/L 0808D09
Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Anchura de función L ₄	13,25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500