



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2401B



Datos de pedido

Número de pedido	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Plataformas de chapa de acero **a ras** con bastidor.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Profundidad superficie de carga	600 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga arriba	900 mm
Material rueda	TPE

Anchura de superficie de carga	1000 mm
Profundidad	609 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Capacidad de carga máxima	600 kg
Altura	900 mm
Norma	EN 1757-3
Anchura	1197 mm
Tipo	2401B
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Peso	56 kg
Ø rueda	200 mm
Tipo de producto	Mesa rodante