



Carro de cuatro paredes, Tipo: 1553



Datos de pedido

Número de pedido	919877 1553
GTIN	4017976015538
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Carro de cuatro paredes con una pared longitudinal **extraíble**. Plataforma de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya en la superficie, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Altura	990 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Tipo	1553
Ø rueda	200 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2

Material rueda	TPE
Peso	53 kg
Anchura de superficie de carga	1200 mm
Altura de superficie de carga	270 mm
Anchura	1380 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Profundidad superficie de carga	800 mm
Profundidad	809 mm
Tipo de producto	Carro de cuatro paredes