

**Carro plegable, Tipo: KW1****Datos de pedido**

Número de pedido	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Bastidor de tubo de acero con manija abatible, 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador).

Plataforma de tablero de materia derivada de la madera. Cubiertas TPE, cubo con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Anchura plegado	815 mm
Tipo	KW1
Altura plegado	285 mm
Altura de superficie de carga	205 mm

Capacidad de carga máxima	250 kg
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Profundidad plegado	470 mm
Peso	15 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Ø rueda	125 mm
Anchura de superficie de carga	720 mm
Material rueda	TPE
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	450 mm
Tipo de producto	Carro plegable