

Hidráulica manual con manguera de alta presión en maletín de chapa



Datos de pedido

Número de pedido	834700
GTIN	2050000995675
Clase de artículo	86C

Descripción

Ejecución:

Hidráulica manual con presión estática de hasta 600 bar aprox., con manguera de alta presión (1000 mm de largo) y cilindro hidráulico (con rosca de 3/4–16 UNF adaptada para pernos de tracción n.º 834070).

Potencia de punzonado: Para perforador de chapa circular y punzonador de hendiduras hasta Ø 80 / grosor 3 mm / St 37 o en grosor de material reducido y solidez correspondientemente superior. **Maletín LxAxH: 370 x 220 x 150 mm.**

Aplicación:

Para el funcionamiento de punzonadores de chapa.

Nota:

Para la herramienta hidráulica, **pedir los pernos de tracción n.º 834070 necesarios** para el perforador.

Descripción técnica

Longitud del maletín	370 mm
Anchura del maletín	220 mm
Altura del maletín	130 mm

Tipo de producto

Herramienta de perforación y punzonado

Accesorios

Tirante Ø perno de tracciónxLongitud total 19X135 mm	833360 19X135
Tubo flexible hidráulico	833440
Pernos de tracción con arandela para punzonador de chapa circular Tipo 2	834070 2
Pernos de tracción con arandela para punzonador de chapa circular Tipo 1	834070 1
Surtid de piezas de recambio para la herramienta hidráulica n.º 834700 Tipo 1	833420 1
Surtid de piezas de recambio para la herramienta hidráulica n.º 834700 Tipo 3	833420 3
Pernos de tracción con arandela para punzonador de chapa circular Tipo 3	834070 3
Tornillo tensor individual Ø perno de tracciónxLongitud total 9,5X75 mm	833410 9,5X75
Cilindro hidráulico	833430
Surtid de piezas de recambio para la herramienta hidráulica n.º 834700 Tipo 4	833420 4
Surtid de piezas de recambio para la herramienta hidráulica n.º 834700 Tipo 2	833420 2
Pernos de tracción con arandela para punzonador de chapa circular Tipo 4	834070 4