



Estantería rodante con 4 superficies de carga, Tipo: 8311



Datos de pedido

Número de pedido	919880 8311
GTIN	4017976083117
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Material rueda	TPE
Ø rueda	200 mm
Tirador deslizante	sí

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Capacidad de carga total	600 kg
Altura de superficie de carga 3	1069 mm
Peso	73 kg
Anchura	1169 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Norma	EN 1757-3
Altura de superficie de carga 2	669 mm
Capacidad de carga por estante	90 kg
Altura de superficie de carga 4	1469 mm
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Altura de superficie de carga 1	269 mm
Altura	1800 mm
Tipo	8311
Retícula de regulación de la altura	100 mm
Profundidad	609 mm
Profundidad superficie de carga	600 mm
Regulación de la altura en el intervalo	100 mm
Tipo de producto	Estanterías rodantes