


fetra[®]
....**Carretilla transportadora, Tipo: 1330L****Datos de pedido**

Número de pedido	919900 1330L
GTIN	4017976013305
Clase de artículo	96F

Descripción**Ejecución:**

Bastidor tubular soldado, **manijas de seguridad** de plástico. De tubo de acero con pala de chapa acero. Neumáticos en llanta de plástico con cubo provisto de rodamiento de rodillos.

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Superficie de la pala longitud	250 mm
Tipo	1330L
Superficie de la pala anchura	320 mm
Peso	15 kg
Anchura	580 mm
Capacidad de carga	300 kg
Ø rueda	260 mm

Material rueda	Neumáticos
Altura	1300 mm
Tipo de producto	Carretilla transportadora