



## Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 2403B



### Datos de pedido

Número de pedido	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción de acero soldado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Plataformas de chapa de acero **a ras** con bastidor.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Material rueda	TPE
Profundidad	809 mm

Altura	900 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Profundidad superficie de carga	800 mm
Anchura	1397 mm
Anchura de superficie de carga	1200 mm
Altura de superficie de carga abajo	270 mm
Altura de superficie de carga arriba	900 mm
Ø rueda	200 mm
Capacidad de carga máxima	600 kg
Tipo	2403B
Peso	78 kg
Norma	EN 1757-3
Tipo de producto	Mesa rodante