



Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 4820



Datos de pedido

Número de pedido	919870 4820
GTIN	4017976048208
Clase de artículo	96F

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado, **cubetas estancas al aceite.**

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas. **Cubetas estancas al aceite** con borde de **40 mm** de alto.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Tipo	4820
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Material rueda	TPE
Capacidad de carga máxima	400 kg

Anchura	1021 mm
Altura	870 mm
Altura de superficie de carga abajo	207 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Peso	36 kg
Anchura de superficie de carga	850 mm
Ø rueda	160 mm
Altura de superficie de carga arriba	829 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	500 mm
Profundidad	500 mm
Tipo de producto	Mesa rodante