

**Garant****Portabrocas corto Forma AD, BT 50, Gama de sujeción: 1-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Clase de artículo	31B

**Descripción****Ejecución:**

Para giro a derecha y a izquierda.

Precisión de concentricidad  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Construcción estrecha.**
- **Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.**
- **Pares de sujeción óptimos en la herramienta.**

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.

**Suministro:**

Incluida **llave de apriete**.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Gama de sujeción	1 - 16 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Ø exterior D	50 mm
Longitud de voladizo medida A	106 mm
Adaptador	BT 50
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 20 \mu\text{m}$
Par de apriete máximo $M_{d\text{máx.}}$	$\leq 14 \text{ Nm}$
Tipo de producto	Portabrocas corto