



## Mesa rodante con 2 superficies de carga, Tipo: 4822



### Datos de pedido

Número de pedido	919870 4822
GTIN	4017976048222
Clase de artículo	96F

### Descripción

#### Ejecución:

Construcción de acero soldado, **cubetas estancas al aceite.**

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas. **Cubetas estancas al aceite** con borde de **40 mm** de alto.

#### Norma:

**EN 1757-3**

#### Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

#### Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

### Descripción técnica

Material rueda	TPE
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Tipo	4822
Ø rueda	200 mm

Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Altura de superficie de carga abajo	248 mm
Peso	47 kg
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Anchura	1171 mm
Altura de superficie de carga arriba	870 mm
Capacidad de carga máxima	400 kg
Altura	910 mm
Norma	EN 1757-3
Profundidad superficie de carga	700 mm
Profundidad	700 mm
Tipo de producto	Mesa rodante