

Garant

**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos
Z: 28/2mm**



Datos de pedido

Número de pedido	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Clase de artículo	210

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	28 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	54 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	13,43 mm
Longitud total L_{tot}	36 mm
Refrigeración interior	sí
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	2,56 grados
Ø D_3	16 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm

Número de filos Z	2
Rosca de alojamiento M	M12
Ø D ₂	21 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	44 mm
Fresado circular de taladro a _p	1 mm
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2