

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	120 mm
Longitud total L_{tot}	200 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{min.}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{máx.}$	17,43 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{máx.}$	62 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Ángulo de rampa $\alpha_{máx.}$	1,97 grados
Número de filos Z	3
\varnothing de mango D_5 h6	32 mm
Fresado circular de taladro a_p	1 mm

Refrigeración interior	sí
Ø de corte D _c	32 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	16 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP