

Garant

Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Clase de artículo	210

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descripción técnica

Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	3,29 grados
Ø D_1 h6	12,5 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{a}x.}$	48 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\acute{i}n.}$	38 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L_{tot}	36 mm
Ø D_3	13 mm

Rosca de alojamiento M	M12
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Refrigeración interior	sí
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP