

Garant
**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos
Z: 35/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XDM.090416
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	68 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Longitud total L _{tot}	47 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de corte D _c	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	23 mm

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	58 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	1,68 grados
Fresado circular de taladro a_p	1 mm
Número de filos Z	3
Rosca de alojamiento M	M16
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2