

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 35/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,99 grados
Ø de corte D_c	35 mm
Longitud total L_{tot}	100 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Longitud de voladizo L_1	40 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	54 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	15,34 mm

Ø D ₃	19 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	68 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0