

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 50/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Clase de artículo	210

Descripción**Pieza de repuesto:**

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	22 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø D _{min.}	84 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Ø de corte D _c	50 mm
Fresado circular de taladro a _p	1,5 mm

Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	98 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,51 grados
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP