

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 40/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	24 mm
Fresado circular de taladro a _p	1,5 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	20,34 mm
Longitud total L _{tot}	110 mm
Longitud de voladizo L ₁	50 mm
Refrigeración interior	sí
Ángulo de rampa α _{máx.}	2,25 grados
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	78 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	64 mm
Ø de mango D _s h6	32 mm

Número de filos Z	3
Ø de corte D _c	40 mm
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0