

Garant
Fresa de avance elevado GARANT Power Q, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	16 mm
Refrigeración interior	sí
Ø de corte D _c	32 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	48 mm
Número de filos Z	2
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	62 mm
Fresado circular de taladro a _p	1,5 mm
Longitud de voladizo L ₁	120 mm
Ø de mango D ₅ h ₆	32 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	12,34 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	3,71 grados

Longitud total L_{tot}	200 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Serie	Power Q
Ángulo de ajuste κ	11 grados
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0