

Garant
**Fresa de avance elevado GARANT Power Q, con rosca, Ø D / cantidad de filos
Z: 40/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Clase de artículo	210

Descripción
Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D_c	40 mm
Ø D_2	29 mm
Plaquita de corte adecuada	XDM.120516
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	78 mm
Ø D_3	24 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	64 mm
Ø D_1 h6	17 mm

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,25 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	20,34 mm
Longitud total L_{tot}	60 mm
Fresado circular de taladro a_p	1,5 mm
Refrigeración interior	sí
Serie	Power Q
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP