

**TAJIMA****Rasqueta universal con 3 láminas cortantes rompibles, Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	837750 3
GTIN	4975364016140
Clase de artículo	83L

**Descripción****Ejecución:**

Rascador universal ligero y manejable de fundición de aluminio con caperuza de montaje de acero en el extremo del mango. Mango de plástico ergonómico antideslizante para un trabajo seguro y sin esfuerzo. La cuchilla del rascador es una cuchilla cortante rompible convencional de 18 mm (n.º 845010 10) para tam. 1 – 3 y 22 mm (n.º 845110 10) y de 25 mm (n.º 837755) para tam. 4, que se puede cambiar fácil y rápidamente (mecanismo de sujeción).

**Suministro:**

Con 3 láminas cortantes.

**Nota:**

Cuchillas de recambio 25 mm n.º 837755 sin puntos de rotura nominal para rascador n.º 4.

**Descripción técnica**

Longitud total	600 mm
Anchura de lámina cortante	100 mm
Tipo de producto	Rascador

**Accesorios**

Contenedor, pequeño	845135
---------------------	--------

Contenedor	845130
Juego de láminas cortantes, 25 mm sin puntos de rotura controlada10 piezas	837755