

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang
División reducida, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215954 20/3
GTIN	4045197939876
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Longitud total L_{tot}	90 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø de mango D_s h6	20 mm
Número de filos Z	3
Ø de corte D_c	20 mm
Profundidad de corte máxima a_p máx.	8 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Serie	Power Tang

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2