

Garant
**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang
División reducida, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 32/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	32 mm
Número de filos Z	5
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Ø de corte D_c	32 mm
Longitud total L_{tot}	105 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima a_p máx.	8 mm
Serie	Power Tang

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP