

**Garant****Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang**  
**División reducida, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 25/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Número de filos Z	4
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Rosca de alojamiento M	M12
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	30 mm
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	8 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	25 mm

Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP