

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang**
División amplia, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 32/3mm**Datos de pedido**

Número de pedido	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Longitud total L _{tot}	35 mm
Ø de corte D _c	32 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	8 mm

Rosca de alojamiento M	M16
Ø D ₂	30 mm
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP