

Garant
Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con rosca, Ø D / Zef: 32/3mm

Datos de pedido

Número de pedido	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Clase de artículo	210

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	39 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Serie	Power Tang
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Número de plaquitas de corte	15
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90
Empleo de fresa	Escuadrado

División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2