

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, Mango Weldon, Ø D / Zef: 25/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215972 25/2
GTIN	4045197940070
Clase de artículo	210

Descripción técnica

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Longitud total L_{tot}	112 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Ø de mango D_s h6	25 mm
Longitud de voladizo L_1	54 mm
Ø de corte D_c	25 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	39 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Número de plaquitas de corte	10
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí

Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP