

**Garant****Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang  
División reducida, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 40/6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215968 40/6
GTIN	4045197940049
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Ø de perforación de asiento	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	8 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	6

Ø de corte $D_c$	40 mm
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2