

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang
División reducida, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 50/7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215968 50/7
GTIN	4045197940056
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Máxima estabilidad gracias a plaquitas dispuestas tangencialmente.

Elevados valores de avance para un máximo volumen de arranque de virutas por unidad de tiempo gracias a una estabilidad óptima de las plaquitas en la dirección de la fuerza de arranque de virutas.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	50 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Número de filos Z	7
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Longitud total L_{tot}	40 mm

Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	8 mm
Serie	Power Tang
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP