

Garant**Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang, con rosca, Ø D / Zef: 25/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Clase de artículo	210

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Longitud total L _{tot}	45 mm
Ø de corte D _c	25 mm
Ø D ₂	23 mm
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	2
Profundidad de corte máxima a _{p máx.}	32 mm
Rosca de alojamiento M	M12
Serie	Power Tang
Plaquita de corte adecuada	LO.U0904..
Número de plaquitas de corte	8
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90
Empleo de fresa	Escuadrado

División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2