

TAJIMA**Rasqueta universal con 3 láminas cortantes rompibles, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	837750 4
GTIN	4975364019967
Clase de artículo	83L

Descripción**Ejecución:**

Rascador universal ligero y manejable de fundición de aluminio con caperuza de montaje de acero en el extremo del mango. Mango de plástico ergonómico antideslizante para un trabajo seguro y sin esfuerzo. La cuchilla del rascador es una cuchilla cortante rompible convencional de 18 mm (n.º 845010 10) para tam. 1 – 3 y 22 mm (n.º 845110 10) y de 25 mm (n.º 837755) para tam. 4, que se puede cambiar fácil y rápidamente (mecanismo de sujeción).

Suministro:

Con 3 láminas cortantes.

Nota:

Cuchillas de recambio 25 mm n.º 837755 sin puntos de rotura nominal para rascador n.º 4.

Anchura de lámina cortante: 126 mm

Longitud total: 1200 mm

Descripción técnica

Longitud total	1200 mm
Anchura de lámina cortante	126 mm
Tipo de producto	Rascador

Accesorios

Contenedor	845130
Contenedor, pequeño	845135
	837755

Juego de láminas cortantes, 25 mm sin puntos de rotura controlada 10 piezas
