

**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	216625 4
GTIN	4045197940162
Clase de artículo	220

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SP..060304
Ø D	4 mm
Longitud de voladizo L ₁	28 mm
Longitud total L _{tot}	80 mm
Ø achaflanado máximo D _{máx.}	10 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Número de filos Z	1
Ø de mango D _s h6	12 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
1,2 Nm

211750 1,2