

**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	216625 11
GTIN	4045197940179
Clase de artículo	220

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	80 mm
\varnothing D	11 mm
\varnothing de mango D_s h6	12 mm
\varnothing achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	20 mm
Número de filos Z	2
Plaquita de corte adecuada	SP..060304
Juego tornillo para plaquita reversible	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	32 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
1,2 Nm

211750 1,2