

**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Tipo: 12****Datos de pedido**

Número de pedido	216625 12
GTIN	4045197940186
Clase de artículo	220

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	23,7 mm
Ø de mango D_s h6	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SP..09T308
Longitud total L_{tot}	100 mm
Ø D	12 mm
Número de filos Z	1
Longitud de voladizo L_1	37 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
3,0 Nm

211750 3,0