



Desbarbador de agujeros interiores y exteriores, Tipo: 2



Datos de pedido

Número de pedido	839650 2
GTIN	7290003240647
Clase de artículo	83G

Descripción

Ejecución:

medio del perno de apriete en el extremo del mango, la hoja desbarbadora se puede colocar **verticalmente** para introducirla en la perforación. Para un desbarbado sin esfuerzos basta girar 180 la **hoja, que corta en dos sentidos**. La hoja es intercambiable. El destornillador de hexágono interior para sustituir la hoja se encuentra en el mango.

Aplicación:

Ideal para desbarbado de agujeros interiores y exteriores en zonas difícilmente accesibles.

para Ø de taladro: 5 - 10 mm

Para profundidad de perforación mínima t: 17 mm

Descripción técnica

Para profundidad de perforación mínima t	17 mm
para Ø de taladro	5 - 10 mm
Tipo de producto	Desbarbador

Accesorios

Cuchilla cortante de recambio con tornillo Tipo 2	839660 2
---------------------------------------------------	----------