



Desbarbador ROTO-DRIVE con cabezal de desbarbado Ø 10,4



Datos de pedido

Número de pedido	838605
GTIN	7290005395451
Clase de artículo	83G

Descripción

Ejecución:

Mango con cabezal de desbarbado intercambiable giratorios. Manejo sencillo gracias al sistema de manivela.

Aplicación:

Para el desbarbado sin esfuerzo y limpio, biselado o mecanizado posterior de taladros, diámetros exteriores, roscas y ranuras.

Longitud total: 155 mm

Descripción técnica

Longitud total	155 mm
Tipo de producto	Desbarbador

Accesorios

Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 3,2 mm	838610 3,2
Cuchilla cortante de limpieza de rosca interior HSS	838710
Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 20 mm	838610 20
Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 10,4 mm	838610 10,4

Cabezal desbarbado exterior HSS para Ø 4 - 18 mm	838660
Cabezal desbarbador de perforaciones 90°, con mango HSS con recubrimiento TiN Ø del cabezal de desbarbado 10,4 mm	838611 10,4
Cabezal de desbarbado HSS 90° con mango Ø del cabezal de desbarbado 6,3 mm	838610 6,3
Cuchilla desbarbadora de ranura de anillo tórico HSS	838760