

**Garant****Escariador NPT 1:16, NPT: 3/4****Datos de pedido**

Número de pedido	162650 3/4
GTIN	4045197940889
Clase de artículo	110

**Descripción****Ejecución:**

Para escariar sin interrupción taladros previamente mecanizados de forma cónica o escalonada.  
No para taladros cilíndricos.

**Descripción técnica**

Ø grande $D_2$	24,5 mm
Ø pequeño $D_3$	22,25 mm
Longitud de filo $L_c$	35 mm
Vástago cuadrado $\square$	16 mm
Longitud total $L$	105 mm
Número de filos $Z$	10
Ø de mango $D_s$	20 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Relación cono	1:16
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante

anillo de color	sin
Tipo de producto	Punta Phillips

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		