



Desbarbador de agujeros interiores y exteriores, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	839650 3
GTIN	7290003236664
Clase de artículo	83G

Descripción

Ejecución:

medio del perno de apriete en el extremo del mango, la hoja desbarbadora se puede colocar **verticalmente** para introducirla en la perforación. Para un desbarbado sin esfuerzos basta girar 180 la **hoja, que corta en dos sentidos**. La hoja es intercambiable. El destornillador de hexágono interior para sustituir la hoja se encuentra en el mango.

Aplicación:

Ideal para desbarbado de agujeros interiores y exteriores en zonas difícilmente accesibles.

para Ø de taladro: 10 - 22 mm

Para profundidad de perforación mínima t: 52 mm

Descripción técnica

para Ø de taladro	10 - 22 mm
Para profundidad de perforación mínima t	52 mm
Tipo de producto	Desbarbador

Accesorios

Cuchilla cortante de recambio con tornillo Tipo 3	839660 3
Cuchilla cortante de recambio con tornillo Tipo 3HM	839660 3HM