



Volquete RAL 5007 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 250l



Datos de pedido

Número de pedido	919920 250
GTIN	4017976147017
Clase de artículo	96D

Descripción

Ejecución:

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Leyenda:

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Distancia B entre engarces de acceso	203 mm
Ø rueda	200 mm

Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Altura	780 mm
Longitud	1359 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Medidas de la caja longitud	1200 mm
soldado estanco al aceite	sí
Medidas de la caja altura	413 mm
Volumen de cubeta	250 l
Peso	70 kg
Medidas de la caja anchura	652 mm
Cable de tracción	no
con engarces de acceso	sí
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Seguro contra vuelcos	sí
Altura canto descarga con ruedas	780 mm
Mecanismo basculante	manual
Anchura	713 mm
Engarces de acceso medida A	194 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Capacidad de carga	750 kg
Engarces de acceso medida C	72 mm
Engarces de acceso medida B	603 mm
Número de ruedas	4
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Material rueda	TPE
Color	azul brillante RAL 5007
Norma	EN 1757-3
Tipo de producto	Recipiente basculante

