

**Volquete RAL 5007 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 450l****Datos de pedido**

Número de pedido	919920 450
GTIN	4017976147024
Clase de artículo	96D

**Descripción****Ejecución:**

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

**Leyenda:**

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

**Norma:**

**EN 1757-3**

**Lacado:**

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Distancia B entre engarces de acceso	203 mm
Longitud	1374 mm
Engarces de acceso medida C	72 mm
Capacidad de carga	750 kg
Engarces de acceso medida B	603 mm
Medidas de la caja anchura	669 mm
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Altura canto descarga con ruedas	733 mm
Material rueda	TPE
Cable de tracción	no
Volumen de cubeta	450 l
Altura	1072 mm
Medidas de la caja altura	708 mm
Anchura	730 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
soldado estanco al aceite	sí
Seguro contra vuelcos	sí
Número de ruedas	4
Engarces de acceso medida A	194 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
con engarces de acceso	sí
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Peso	83 kg
Medidas de la caja longitud	1214 mm
Ø rueda	200 mm
Mecanismo basculante	manual
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Color	azul brillante RAL 5007
Norma	EN 1757-3

Tipo de producto

Recipiente basculante