

**Volquete RAL 5007 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 600l****Datos de pedido**

Número de pedido	919920 600
GTIN	4017976147031
Clase de artículo	96D

Descripción**Ejecución:**

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Leyenda:

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Anchura	855 mm
Medidas de la caja altura	735 mm
Número de ruedas	4
Material rueda	TPE
Longitud	1458 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Mecanismo basculante	manual
Medidas de la caja longitud	1321 mm
Altura canto descarga con ruedas	843 mm
Capacidad de carga	750 kg
Altura	1099 mm
Cable de tracción	no
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
soldado estanco al aceite	sí
Distancia B entre engarces de acceso	327 mm
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Peso	95 kg
Medidas de la caja anchura	794 mm
Seguro contra vuelcos	sí
Ø rueda	200 mm
Engarces de acceso medida C	72 mm
Engarces de acceso medida B	727 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Engarces de acceso medida A	194 mm
Volumen de cubeta	600 l
con engarces de acceso	sí
Color	azul brillante RAL 5007
Norma	EN 1757-3

Tipo de producto

Recipiente basculante