

**Volquete RAL 7035 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 250l****Datos de pedido**

Número de pedido	919922 250
GTIN	4017976847016
Clase de artículo	96D

Descripción**Ejecución:**

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Leyenda:

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
---	---

Anchura	713 mm
Altura	780 mm
Número de ruedas	4
Engarces de acceso medida C	72 mm
Cable de tracción	no
Volumen de cubeta	250 l
Medidas de la caja altura	413 mm
con engarces de acceso	sí
soldado estanco al aceite	sí
Mecanismo basculante	manual
Modelo grifo de descarga	Grifo de descarga con tamiz
Seguro contra vuelcos	sí
Peso	70 kg
Longitud	1359 mm
Distancia B entre engarces de acceso	203 mm
Material rueda	TPE
Engarces de acceso medida A	194 mm
Ø rueda	200 mm
Engarces de acceso medida B	603 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Capacidad de carga	750 kg
Altura canto descarga con ruedas	780 mm
Medidas de la caja anchura	652 mm
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Medidas de la caja longitud	1200 mm
Color	gris claro RAL 7035
Norma	EN 1757-3
Tipo de producto	Recipiente basculante

