




## Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7935, Denominación tipo W29: 24-010



### Datos de pedido

Número de pedido	236910 24-010
GTIN	4047109286221
Clase de artículo	24T

### Descripción

#### Idóneo para :

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

#### Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/rev,

### Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Denominación	24-010
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/rev,
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK7935
Tipo	INOX
Material de corte	HM

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		